

Kontaktanzahl

**12+**

250 V  
10 A



Han-Modular

Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	Bestell-Nummer		Maßzeichnung
		Stift	Buchse	Maße in mm
<p> Han-Quick Lock<sup>1</sup> Han-Modular<sup>®</sup>, Han DD<sup>®</sup> Modul, Han-Quick Lock<sup>®</sup> Anschluss, schwarzer Betätiger, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤3 mOhm</p>	0,25 – 1,5	09 14 012 2632	09 14 012 2732	<p>Kontaktanzahl Ansicht Anschlusseite</p>
<p> Han-Quick Lock<sup>1</sup> Han-Modular<sup>®</sup>, Han DD<sup>®</sup> Modul, Han-Quick Lock<sup>®</sup> Anschluss, schwarzer Betätiger, vergoldete Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤3 mOhm</p>	0,25 – 1,5	09 14 012 2634	09 14 012 2734	
<p>Han-Modular<sup>®</sup>, Han DD<sup>®</sup> Modul, Crimpschluss</p> <p>Crimpkontakte separat bestellen.</p>		09 14 012 3001	09 14 012 3101	<p>Kontaktanzahl Ansicht Anschlusseite</p>