

TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL

CleanType® Prime Pro+



GETT®
Certified quality

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Medizintaugliche IP68 Desktop-Silikontastatur
- Vollständig abwaschbar und desinfizierbar
- Tastensperr-Funktion zur Reinigung
- Keime und Erreger werden aufgrund antimikrobieller Eigenschaften am Wachstum gehindert
- USB-Anschluss mit Schutzkappe
- Hervorragendes taktiles Schaltgefühl
- Mit einstellbarer Beleuchtung
- Mit rückseitigen Magneten
- EMV gemäß EN 60601-1-2 Edition 4

TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl:	110	Schnittstelle:	USB
Bauform:	Desktoptastatur	Kabellänge:	15 cm + 170 cm Verlängerung
Gehäusematerial:	Silikon	Beleuchtung:	blau, Helligkeit 5stufig einstellbar
Farbe:	weiß	Betriebstemperatur:	0 °C bis + 55 °C
Schalttechnologie:	Karbon-Kontakt-Technologie	Lagertemperatur:	- 20 °C bis + 70 °C
Schaltzyklen:	ca. 2 Mio. Betätigungen (pro Taste)	Abmessungen:	380 x 130 x 12,4 mm
Schaltkraft:	1,5 N	Gewicht:	697 g
Schaltweg:	1,5mm	Zertifizierungen:	CE ,FCC, RoHS, REACH
Schutzgrad:	IP68	Garantie:	2 Jahre auf elektrische Funktion

Kat.Nr.	Produktbezeichnung	Länderlayout
KG26228	TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-DE	Deutsch
KG26229	TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-US	US
KG26230	TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-CH	Schweiz
KG26234	TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-FR	Französisch
KG26232	TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-IT	Italienisch
KG26233	TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-SKAN	Skandinavisch
KG26231	TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-UK	UK

Produkt in schwarz auf Anfrage. Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen ebenfalls auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC

E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com