

PRODUKTDATENBLATT

ST34

ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Standzeit
- Leicht schneidend

Stationäre Trennscheibe mit hoher Zerspanung. Ideal auf transportablen Werkstattmaschinen (bis 3 KW) und Kappsägen.



Typenbezeichnung	ST34
Artikelbezeichnung 1	Stationäre Trennscheibe
Artikel-Nr.	206455
GTIN	4011890056752
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,815 kg
Produktabmessung	400 x 3,0 x 32,00
Durchmesser 1	400 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	32,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	3850 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A36N8BF348
Produktkategorie-Nummer	PK03
Produktkategorie-Text	ST
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890057469
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	405 mm
Breite Verpackung	405 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	8,150 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT