

Nadelabklopfen

Nadelabklopfen UT 8620

Handlicher Nadelabklopfen in gerader Ausführung

Artikel-Nr. UT 8620



Beschreibung

- Handlicher Nadelabklopfen in gerader Ausführung
- Ausgerüstet mit 19 Nadeln von je 3 mm Ø
- Umrüsten der Nadelstärke von 2-4 mm Ø möglich
- **Schlagzahl: 3.000 min-1**

Technische Daten



Nadelform
Stabform



Hub
43,5 mm



Schlagzahl
3000 mm⁻¹



Beschleunigung
10,2 m/s²



Schalldruckpegel
100,3 dB (A)



Schalleistungspegel
113,5 dB (A)



Luftverbrauch
2,6 l/s



Druckluftanschluss
3/8 Zoll



Baulänge
375 mm



Gewicht
2,5 kg

Ähnliche Produkte



