

**Artikelnummer:** 136881

**Kurzbeschreibung:** Haaga veegmachine 497 Pro, manueel, veegoppervlaktes tot 2000 m<sup>-2</sup>, volume opvangbak 50 l

**Langbeschreibung:** Haaga veegmachine 497 Pro, manueel, veegoppervlaktes tot 2000 m<sup>-2</sup>, volume opvangbak 50 l: De Haaga veegmachine 497 Profi is ideaal voor een veegoppervlak tot 2000 m<sup>-2</sup>. De Haaga veegmachine 497 Profi heeft een manuele aandrijving en een opvangbak met een volume van 50 liter. De Haaga veegmachine 497 Profi heeft een manuele borstelaandrijving en stevige lichtlopende tandwielen, zonder kwetsbare riemen. Die veegmachine heeft een veegcapaciteit van 3600 m<sup>-2</sup>/u en is geschikt voor een veegoppervlak tot 2000 m<sup>-2</sup>. Daardoor is de Haaga veegmachine 497 Profi ideaal voor industrieel gebruik. De Haaga veegmachine 497 Profi heeft een eenzijdige zijdegeleiding en een regelbare borsteldruk. De borstels zijn net als de ergonomische telescopische duwbeugel in hoogte verstelbaar. De veegmachine 497 Profi wordt geleverd met een fijnstof- walsborstel, 2 speciale filters en 2 zijbezems. Dankzij de flexibele afvoerkoppeling reinigt de veegmachine stofvrij maar ook droge en natte bladeren. Door het geringe gewicht is de Haaga veegmachine 497 zeer wendbaar. De Haaga veegmachine 497 Profi heeft een veegbreedte van 970 mm, een opvangbak met een volume van 50 liter en is plaatsbesparend op te bergen, zonder dat er vuil uitvalt. Meer details: Industrieel inzetbaar in bv. binnenplaatsen van fabrieken en bedrijven, magazijnen, fabriekshallen op grote parkeerplaatsen. Geschikt voor veegoppervlakken tot 2000 m<sup>-2</sup> Borstelaandrijving en stevige lichtlopende tandwielen, zonder kwetsbare riemen Loodrechte, plaatsbesparende opberging (slechts 0,25 m<sup>-2</sup>), zonder dat het vuil eruit valt Regelbare borsteldruk Gering gewicht, daardoor extreem wendbaar Veegt droge en natte bladeren Storingsvrije, riemloze aandrijving ISweep Borstelaandrijving: manueel Veegbreedte: 970 mm Volume opvangbak: max. 50 l Veegcapaciteit: 3.600 m<sup>-2</sup>/u Schotelborstel- systeem Turboveegsysteem Uitstekende schotelborstels aan beide zijden Zijdegeleiding: a'©a'©nzijdig Borstelhoogteverstelling: traploos Borstels worden naar beneden gehouden Aandrijving beschermd tegen vuil In hoogte verstelbare telescopische duwbeugel (90 - 95 - 100) Fijnstof- walsborstel 2 speciale filters 2 zijbezems Flexibele afvoerkoppeling voor stofarm vegen 4 jaar garantie op bezemslijtage Afmetingen: l 900 x b 280 x h 970 mm Gewicht: 15700 g

