

Artikelnummer: 136881

Kurzbeschreibung: Haaga Kehrmaschine 497 Profi, manuell, Kehrfläche bis 2000 m², Behältervolumen 50 L

Langbeschreibung: Haaga Kehrmaschine 497 Profi, manuell, Kehrfläche bis 2000 m², Behältervolumen 50 L: Bei einer Kehrfläche bis 2000 m² ist die Haaga Kehrmaschine 497 Profi ideal im Einsatz. Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat einen manuellen Antrieb und bietet ein Behältervolumen von 50 Litern. Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat einen manuellen Bürstenantrieb mit einem haltbaren, leichtgängigem Getriebe ohne anfällige Riemen. Die Kehrmaschine hat eine Kehrleistung von 3600 m²/h und ist geeignet für eine Kehrfläche bis 2000 m². Somit ist die Haaga Kehrmaschine 497 Profi ideal für den gewerblichen Einsatz. Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat eine einseitige Seitenführung und eine Bürstendruckregulierung. Die Bürsten lassen sich sowie der ergonomische Teleskop-Schiebebügel in der Höhe verstellen. Geliefert wird die Kehrmaschine 497 Profi mit einer Feinschmutzkehrwalze, 2 Spezialfiltern und 2 Seitenbesen. Dank der flexiblen Dichtlippen gewährleistet die Kehrmaschine ein staubarmes Kehren und die Beseitigung von trockenem und nassem Laub. Mit ihrem geringen Gewicht ist die Haaga Kehrmaschine 497 Profi sehr wendig. Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat eine Kehrbreite von 970 mm, ein Behältervolumen von 50 Litern und lässt sich platzsparend aufbewahren, ohne dass Schmutz herausfällt. Weitere Details: Für den gewerblichen Einsatz wie z.B. an Fabrik- und Gewerbehöfen, Lager, Fertigungshallen und auf großen Parkplätzen Geeignet für eine Kehrfläche bis 2000 m² Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m²), ohne dass der Schmutz herausfällt Bürstendruckregulierung Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig Kehrt trockenes und nasses Laub Störungsfreier, riemenloser Betrieb ISweep Bürstenantrieb: manuell Kehrbreite: 970 mm Behältervolumen: max. 50 L Kehrleistung: 3.600 m²/h Tellerbesen-System Turbo-Kehrsystem Beidseitig überstehende Tellerbesen Seitenführung: einseitig Bürsten-Höhenverstellung: stufenlos Bürsten-Niederhalter Schmutzgeschütztes Getriebe Höhenverstellbarer Teleskop-Schiebebügel (90 a'çâ,-â€œ 95 a'çâ,-â€œ 100) Feinschmutzkehrwalze 2 Spezialfilter 2 Seitenbesen Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren 4 Jahre Garantie auf den Besenverschleiss Maße: L 900 x B 280 x H 970 mm Gewicht: 15.700 g



EAN/GTIN: 4034546002545