


ROLINE LineSecure III 3000R - UPS Line Interactive, version rack 19"

Numéro d'article	19.40.1129
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.40.1129
EAN (pièce unique)	7630049628038



La série des onduleurs ROLINE LineSecure fonctionne selon la technique line-interactive et est utilisée partout où une protection adéquate doit être garantie.

La série d'onduleurs LineSecure III au design intelligent et à la sortie sinusoïdale pure pour les applications connectées est le meilleur choix pour les applications de bureau, SOHO et domestiques.

Elle offre une sortie sinusoïdale pure de haute qualité pour les appareils critiques connectés. Elle est en outre équipée d'un AVR (Automatic Voltage Regulator) qui stabilise les tensions fluctuantes telles que les surtensions, les sous-tensions et autres problèmes de tension et fournit une tension de sortie stable pour les appareils les plus importants.

La série LS III est équipée d'un écran LCD couleur qui indique l'état de l'UPS et améliore la facilité d'utilisation. La série LS III offre une protection électrique, notamment contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits.

Grâce au port USB, elle permet de surveiller l'état de l'UPS, de planifier les événements de cette dernière et de recevoir des notifications instantanées via un système informatique ou un appareil portable.

En outre, elle dispose d'un emplacement pour une carte SNMP/Web.

Dans les zones où la tension varie fortement, l'UPS régule les différences entre la tension d'entrée et la tension de consigne grâce à la régulation Buck et Boost. La gestion des batteries surveille les batteries de l'UPS et ne les charge que si nécessaire ; cela permet d'augmenter la durée de vie des batteries jusqu'à 50%.

- Interface RS232
- Interface USB

- Affichage du fonctionnement par panneau LCD
- Gestion des batteries
- Régulation automatique de la tension
- Protection Tel/Modem
- SNMP/WEB via adaptateur LAN en option
- Sortie sinusoïdale

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive, Rackmount
Couleur	noir
Comprend	UPS, logiciel, câbles
Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333
Technologie UPS	Line Interactive
Classe de puissance	2000 ... 3000 VA
Puissance (VA/W)	3000 / 2400
Degré d'efficacité	95 %
Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3 / 6 min
Dimensions (HxLxP)	84 x 483 x 430
Forme de construction	Rackmount
Tension (entrée)	230V +- 15%
Tension (sortie)	230V
Fréquence	50Hz
Type de connexion (entrée)	IEC320 C14
Sorties	8
Type de connexion (sortie)	8 x IEC320 C13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz

Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
D'unités d'allongement de durée de vie	--
Slots d'enfichage pour carte adaptateur	1
Slot d'enfichage pour carte adaptateur	--
Niveau de bruit	40dBA
Interface	USB, RS232
RS-232 Interface	oui
USB 2.0 Interface	oui
Batteries Hot Swap	non
Bypass	non
Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax
Témoin de fonctionnement	Affichage
LED témoin de fonctionnement	--
Ecran témoin de fonctionnement	LCD
Software d'administration OS incluse	Windows
Refroidissement interne	actif, ventilateur
Température de l'environnement	0-40°C
Température de fonctionnement min.	0 °C

Température de fonctionnement max.	40 °C
------------------------------------	-------

Hauteur	84 mm
---------	-------

Largeur	428 mm
---------	--------

Profondeur	562 mm
------------	--------

Poids	28.2 kg
-------	---------

Hauteur du colis	200 mm
------------------	--------

Largeur du colis	600 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	600 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	30 kg
-----------------	-------