

ROLINE 19-inch wandbehuizing Pro 9 U , 600x600 BxD tweedelig draaibaar zwart

Art.nr.	26.21.0181
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	26.21.0181
EAN (een stuk)	7630049601840



ROLINE 19 inch wandbehuizing Pro 9 U 600x600 BxD tweedelig draaibaar zwart

De wandbehuizingen uit de ROLINE Pro serie zijn speciaal ontworpen voor flexibele netwerkbekabeling. Elke kast heeft een verschuifbare kabelinvoer in het dak met een schuimrubberen afdichting. Het achterpaneel en de bodemplaat zijn voorzien van gestanste kabelinvoeren en kunststof deksels. Het dakchassis heeft een uitgestanst gebied voor een ventilatormodule. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde profielrails met hoogte-eenheden van 483 mm (19") geïnstalleerd, die ook in diepte verstelbaar zijn. De stevige staalconstructies van de kasten zijn gemaakt van tot 1,5 mm dik plaatstaal en zijn verkrijgbaar met poedercoating in grijs (RAL 7035) of zwart (RAL 9005). De zijpanelen en voordeur zijn modulair, afsluitbaar en verwijderbaar, wat de toegankelijkheid verbetert. Wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: Eerst wordt het achterpaneel vastgeschroefd aan de muur en vervolgens verbonden met de behuizing. Optionele stelvoeten of wielen kunnen worden gebruikt om de kasten vrijstaand te maken.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	19"/-10"-techniek
Produkt type	19"-Wandkast
Kleur	zwart

Leveringsomvang	19-inch wandbehuizing Pro 9 U, aardingskabelset, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), 2x sleutels
Hoogte eenheden	9 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	320 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	450 mm
leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Wandmontage mogelijk	ja
Stelvoeten	nee
Maximaal gewicht	50 kg
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluddicht	nee
Voorzijde	Glazendeur
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	ja
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	nee
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 9005 Gitzwart
Hoogte	505 mm
Breedte	600 mm
Diepte	600 mm
Gewicht	28 kg