

Artikelnummer: 125059

Kurzbeschreibung: Gitter-Doppelstirnwagen,
L 1000 x B 700 mm

Langbeschreibung: Gitter-Doppelstirnwagen,
L 1000 x B 700 mm o. L 1200 x B 800 mm, bis 600
kg: Das Stahlrohr ist bei diesem Gitter-
Doppelstirnwagen auf den Grundrahmen
aufgeschwei sst. Die Lenkrollen haben
Rillenkugellager und eine TPE-Bereifung, das
Gehäuse ist verzinkt. Die an den Lenkrollen
angebrachten Feststeller erfüllen die Europäische
Norm EN 1757-3. Auch die nicht drehbaren
Bockrollen verfügen über Rillenkugellager und eine
TPE-Bereifung für den leichten Transport auf
unterschiedlichen Untergründen. Bei der
Ladefläche handelt es sich um eine Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Der
stabile Profilstahlrahmen besteht aus Winkelstahl und Quadratrohr, die Tragkraft beträgt
maximal 600 kg. Die Gitterwände sind alle herausnehmbar. Die Ma sse des Gitter-
Doppelstirnwagens betragen wahlweise 1000 x 700 mm oder 1200 x 800 mm (L x B).
Weitere Details: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst
Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt Feststeller an den
Lenkrollen gemä ss Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-
Bereifung und Rillenkugellager Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-
Dekor Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr Drahtgitter mit Rahmendraht
(50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen Alle Gitterwände herausnehmbar
Ladeflächenhöhe: 285 mm Schiebegriffhöhe: 990 mm Wandhöhe: 500 mm Tragkraft:
600 kg Rad a'Ëœ: 200 mm Ma sse: wahlweise L 1000 x B 700 mm oder L 1200 x B 800
mm



EAN/GTIN: 4250448500556