

**Artikelnummer:** 125089

**Kurzbeschreibung:** Tischwagen, gekröpfter Schiebebügel, 2 Etagen

**Langbeschreibung:** Tischwagen, gekröpfter Schiebebügel, 2 oder 3 Etagen, Traglast 250 kg: Den Tischwagen erhalten Sie wahlweise mit 2 oder 3 Etagen bei einer Traglast von 250 kg. Der Tischwagen verfügt über einen gekröpften Schiebebügel. Der Tischwagen ist dank der verwendeten Materialien besonders robust und stabil. Der Tischwagen ist ausgestattet mit hochfesten MDF-Platten, die beidseitig mit Buchedekor beschichtet sind. Dabei entscheiden Sie, ob Sie den Tischwagen mit 2 oder 3 Etagen erhalten möchten. Jede Ladefläche des

Tischwagens ist 990 mm lang und 590 mm breit. Der Tischwagen ist dank 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung sehr wendig und leicht zu fahren. Beide Lenkrollen verfügen zudem über Radfeststeller. Ausgestattet ist der Tischwagen darüber hinaus mit einem gekröpften Schiebebügel auf 930 mm bzw. 980 mm Höhe. Die 15 mm hohe Metallumrandung des Tischwagens vermeidet ein Herunterfallen der Gegenstände. Weitere Details: Etagen: wahlweise 2 oder 3 Gekröpfter Schiebebügel Griffhöhe: 1020 mm 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, beide Lenkrollen mit Radfeststeller Die hochfesten MDF-Platten sind beidseitig mit Buchedekor beschichtet Metallumrandung, 15 mm hoch, blau (RAL 5010) pulverbeschichtet Tragkraft: 250 kg TPE-Räder: 125 mm Masse Ladefläche: L 990 x B 590 mm Masse: L 1110 x B 600 x H 930 mm



**EAN/GTIN:** 4250448501409