

Odbojniki gumowe · cylindryczne

25150.1443



Opis produktu

Stosowane jako odbojnik, stopka, itp.
Twardość $55 \pm 5^\circ$ shore A. Inne twardości ($40 \pm 5^\circ$ Shore A i $70 \pm 5^\circ$ Shore'a) na zapytanie.

Materiał

Podkładka

- Stal nierdzewna 1.4301

Korpus

- Kauczuk naturalny (NR), czarny

Śruba

- Stal nierdzewna 1.4301

Więcej informacji

Inne produkty

- Stopy podporowe, Tłumiące drgania

Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

Informacje do zamówienia

| Wymiary | | | | | Siła sprężyny R ~ [N/mm] | Obciążalność maks. [N] | Droga sprężynowania ~ [mm] | Temperatura | | Ciężar [g] | Nr art. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|-------|---------------|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | l ₂ | s | | | | min. | maks. | | |
| ze śrubą – rysunek 2, Stal nierdzewna | | | | | | | | | | | |
| 40 | 30 | M8 | 23 | 2 | 213 | 1600 | 7,5 | -30 | 80 | 73 | 25150.1443 |

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 14.06.2023.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.