



Ampoule LED MR16, culot: GU5.3

Remplacement facile d'ampoules standards - consommation d'énergie très basse !


- **classe d'efficacité énergétique:** F / G • **durée de vie:** jusqu'à 15.000 heures
- **forme:** forme de réflecteur
- **modèle:** --- • **retardement:** aucun (<1sec) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **gradable:** non • **tension:** 12 V
- **angle d'éclairage:** 36 degrés
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans l'éclairage
- moindre dégagement de chaleur face au produit de référence standard • fonctionnement sans faute même sous de basses températures

Exemples d'utilisation: - comme Downlight pour le marquage de couloirs, portes, escaliers, etc.


- expositions, grands magasins
- utilisation à l'extérieur uniquement avec les lampes adéquates
- musées
- hôtellerie
- shops




Visuel de référence: Ampoule LED MR16




Label d'efficacité énergétique 63002130



Label d'efficacité énergétique 63002141



Label d'efficacité énergétique 63002147



Label d'efficacité énergétique 63002152

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
3,8 Watt	35 Watt	345 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	4,00 kWh / 1.000h	F	50,0 mm	44,0 mm	068058	63002130
6,3 Watt	50 Watt	621 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	7,00 kWh / 1.000h	F	50,0 mm	44,0 mm	047817	63002152
6,3 watts	50 watts	621 lm	80 Ra	3.000 K (blanc chaud)	7,0 kWh / 1.000h	F	50 mm	44 mm	047992	63002147
		621 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	7,0 kWh / 1.000h	F	50 mm	44 mm	048036	63002141