


**DIGITUS®**

## Installationskabel Kat. 6, F/UTP, LSOH

- AWG23; jedes Kabel besteht aus 8 farblich markierten AWG 23 polythylene isolierten Leitern
- Kategorie 6 zertifiziert, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B und EN50173
- 250 MHz
- Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
- Isolierung: HD-PE
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
- Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- Außenmantel: LSOH, halogenfreie Außenhülle
- Druckdetails auf dem Außenmantel beeinhalteten den Markennamen und die Artikelnummer
- Lagertemperatur: -20 bis +60°C
- Installationstemperatur: 0 bis +50°C
- Standard Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
- Farbe: violett
- Verpackung: ausziehbarer Karton



Installationskabel Kat. 6, F/UTP, LSOH

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Installationskabel Kat. 6, LSOH	Kat.6	F/UTP	violett		100 m	E	DK-1623-VH-1	11005694
		F/UTP	violett		305 m	E	DK-1623-VH-305	11005695