

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Select, Breite 1200 mm, mit Einlegeböden...

- für die uneingeschränkte Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510 (Anlage 3)
- Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)



TOP-PRODUKT

Bestell-Nr. 200-987-J9

Gefahrstoffschränk Typ W-123, Farbe Korpus: anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in sicherheitsgelb (RAL 1004).

Typ	W-123	W-123-0
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
Türversion	Flügeltür	Flügeltür
Türautomatik	–	ja
Maße außen B x T x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Traglast Einlegeboden [kg]	75	75
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	33	33
Gewicht [kg]	470	473
Bestellnummer	200-987-J9	201-478-J9

ZUBEHÖR		
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-975-J9	116-975-J9
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	116-939-J9	116-939-J9
Bestellnummer Sockelblende	201-062-J9	201-062-J9

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben. Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.

- Verarbeitung hochwertiger Materialien, einschließlich Isolierung mit umweltverträglichen Dämmstoffen der A-Klasse (DIN 4102)
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke, auch zum Betrieb ohne technische Lüftung zugelassen
- mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Türen des Gefahrstoffschranks bleiben in jedem Winkel stehen (selbsttätige Schließung im Brandfall)
- Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- 1 Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet) gem. Stawa-R, inkl. Lochblechabdeckung

Foto(s) zeigen Schränke mit optionaler Sockelblende



Gefahrstoffschränk Typ W-123, Farbe Korpus: lichtgrau (RAL 7016), Türen in enzianblau (RAL 5010).

ZUBEHÖR

Der Mover - für den einfachen Transport der Schränke.



Bestell-Nr. 201-059-J9

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie



ab Seite 196

...oder alternativ mit Auszugswannen

Bei der Fertigung von feuerbeständigen Gefahrstoffschränken legt DENIOS höchste Qualitätsmaßstäbe an. Mit dem neuen Farbkonzept der Select-Schränke, basierend auf der bekannten DENIOS-Qualität, ergeben sich für Sie neue Aspekte in der Gefahrstofflagerung. Profitieren Sie darüberhinaus von einer großen Typenauswahl, höchsten Fertigungsstandards und absoluter Gesetzeskonformität.



Foto(s) zeigen Schränke mit optionaler Sockelblende

Gefahrstoffschränk Typ W-126 mit 6 Auszugswannen, Türen in lichtgrau (RAL 7035).

TOP-PRODUKT

Gefahrstoffschränk Typ W-124-0 mit 4 Auszugswannen, Türen in verkehrsrot (RAL 3020).



Das 2-Farbkonzept

Die neue Optik (Korpus anthrazitgrau RAL 7016 und Türen in 7 frei wählbaren Farben) bietet maximale Individualität und ein modernes Erscheinungsbild. Die strukturierte Lackoberfläche ist kratzunempfindlich und auch für ein robustes Umfeld geeignet.

Korpusfarbe: anthrazitgrau, RAL 7016	Türfarbe: reinweiß, RAL 9010
Türfarbe: enzianblau, RAL 5010	Türfarbe: resedagrün, RAL 6011
Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004	Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006
Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035	Türfarbe: verkehrsrot, RAL 3020

Typ	W-124	W-126	W-124-0	W-126-0
Ausstattung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Türautomatik	–	–	ja	ja
Maße außen B x T x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Traglast Auszugswanne [kg]	60	60	60	60
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	30	30	30	30
Gewicht [kg]	501	533	503	535
Bestellnummer	201-019-J9	201-051-J9	201-510-J9	201-542-J9

ZUBEHÖR				
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	148-583-J9	148-583-J9	148-583-J9	148-583-J9
Bestellnummer Sockelblende	201-062-J9	201-062-J9	201-062-J9	201-062-J9

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben. Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.