

fetra chariot peu encombrant

force 400 kg, plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 1 ridelle (tube d'acier), plusieurs chariots, peu encombrants car empilables, châssis en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 117573



fetra Chariot peu encombrant

Force 400 kg

chariot peu encombrant

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- hauteur de charge 265 mm
- structure en acier
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- plateforme imperméable
- rehausse 1 ridelle (tube d'acier)
- plusieurs chariots, peu encombrants car empilables
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	nombre de plateaux	1 pièce
type de chariot à dossier	chariot peu encombrant	rabattable	non
charge	400 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur de charge	265 mm	pneumatique	TPE
longueur de plateau	850 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	500 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	disposition des roues	rectangulaire
surface de plateforme	antidérapant	largeur	650 mm
exécution de plateforme	imperméable	couleur	bleu brillant // RAL5007
rehausses	1 ridelle (tube d'acier)	garantie	10 années
emboîtable	oui	Poids	24 kg
matériau	acier		