

Format Tresorbau armoire de bureau haute sécurité

hauteur x largeur x profondeur 1900 x 1280 x 550 mm, 4 niveaux, pour 70 classeurs, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 149515



Format Tresorbau Armoires de bureaux haute sécurité

Format Tresorbau armoire de bureau haute sécurité



- anti-feu : avec feuillure antifeu
- hauteur x largeur x profondeur 1900 x 1280 x 550 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1822 x 1210 x 425 mm
- 4 niveaux
- pour 70 classeurs
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 3 côtés
- corps à double paroi
- porte à double paroi
- structure en acier
- corps avec laquage en RAL7035 gris clair

- face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
- préparé pour ancrage de tablette / de panneau arrière
- poids 164 kg




Détails techniques

type de meuble	armoire	structure de cloison	à double paroi
type d'armoire	armoire haute sécurité	type de porte	double porte battante
hauteur	1900 mm	angle d'ouverture de porte	180 °
largeur	1280 mm	structure de porte	à double paroi
profondeur	550 mm	matériau	acier
volume	920 l	couleur du corps	gris clair // RAL7035
équipement armoire	tablettes	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	surface de corps	laqué
capacité de classeurs	70 pièce	surface de face avant	laqué
ancrage	ancrage de tablette / de panneau arrière	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
verrouillage	3 côtés	surface de tablette	laqué
coupe-feu	rainure antifeu	casier	non
assurable	non	verrouillable	oui
hauteur intérieure	1822 mm	système de fermeture	serrure à panneton double
largeur intérieure	1210 mm	Poids	164 kg
profondeur intérieure	425 mm		

Accessoires

528150		serrure à combinaison, profondeur 42 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
528198		coffre-fort intérieur pour armoire de bureau haute sécurité, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139643		station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu
146303		destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm
504279		horloge de gare, quartzhorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie