

## Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fût 20 x 200 litres maximum,  
entreposage vertical, hauteur x  
largeur x profondeur 830 x 6200 x  
1390 mm, 2 éléments standard, 1  
plateau(x) avec caillebotis de sol, en  
bas 1 bac de rétention par élément,  
tablette de rétention avec volume  
de rétention 450 l, bac de rétention  
acier galvanisé avec laquage en  
RAL 5015 bleu ciel



Numéro d'article: 200664



## Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

### pour fûts verticaux

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour fût 20 x 200 litres maximum, entreposage vertical
- hauteur x largeur x profondeur 830 x 6200 x 1390 mm
- 2 éléments standard
- 1 plateau(x) avec caillebotis de sol, en bas 1 bac de rétention par élément
- largeur x profondeur compartiment 3100 x 1300 mm
- cadre soudé
- tablette de rétention avec volume de rétention 450 l
- avec œillets grue pour manutention à vide
- bac de rétention acier galvanisé avec laquage en RAL 5015 bleu



ciel

- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol
- Produit livré livré monté
- déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire
- construction du conteneur agréée par les autorités
- En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire


## Détails techniques


|                                  |  |                                  |   |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| type de meuble                   | rayonnage  | type tablette/niveau             | caillebotis de sol  |
| type de stockage de produits dan | rayonnage  | type tablette/niveau (dernier ni | 1 bac de rétention par élément  |
| type de rayonnage                | conteneur adapté au stockage de produits dangereux | volume de rétention de la tablet | 450 l   |
| champ de rayonnage               | rayonnage départ                                   | équipement rayonnage             | œillets de grue   |
| nombre d'éléments standard       | 2 pièce  | matériau                         | acier   |
| lieu de stockage                 | à l'abri   | matériau de finition             | soudé   |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables  | surface de tablette              | galvanisé   |
| type de fixation                 | chevillage au sol à l'aide des embases             | surface de montant               | galvanisé // laqué  |
| niveaux de stockage              | 1 pièce  | surface de traverses             | galvanisé // laqué  |
| capacité                         | fût 20 x 200 litres                                | couleur du montant               | bleu// RAL 5015   |
| entreposage                      | vertical   | couleur traverse                 | bleu// RAL 5015   |
| hauteur                          | 830 mm   | exécution couleur                | bleu// RAL 5015   |
| largeur                          | 6200 mm  | type de porte                    | sans porte  |
| profondeur                       | 1390 mm  | construction (autorisation)      | construction du conteneur agréée par les autorités  |
| largeur de compartiment          | 3100 mm  | conseil d'utilisation ordonnance | En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire |
| profondeur de compartiment       | 1300 mm  | livraison                        | livré monté   |
| utilisation                      | unilatéral   | Déchargement par grue/gerbeur ob | oui   |
| nombre de tablettes/niveaux      | 1 pièce  | Poids                            | 918 kg  |

## Accessoires

700173 Déchargement par grue/chariot élévateur

## Cela s'adapte aussi ...

148638  palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite

510903  transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm