

## VARIOfit chariot à plateaux

force 250 kg, plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, plateau(x) en bois en hêtre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 203202



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à plateaux

### Force 250 kg

chariot à plateaux

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- hauteur x longueur x largeur 1530 x 1060 x 600 mm
- plateau(x) en bois en hêtre
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 160 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à plateaux	alignement de niveaux	droit
longueur de plateau	850 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	500 mm	pneumatique	TPE
hauteur	1530 mm	Ø de roue	160 mm
nombre de plateaux	3 pièce	roulement	roulement à billes
charge	250 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
matériau plateau(x)	bois	conducteur d'électricité	non
Couleur du plateau	hêtre	rabattable	non
rehausses	aucune	disposition des roues	rectangulaire
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu gentiane // RAL5010
longueur	1060 mm	garantie	12 années
largeur	600 mm	Poids	44 kg

## Accessoires

203078		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203087		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203088		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203089		roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203210		tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 850 x 500 mm, en bois avec finition hêtre
203213		bac pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 60 x 850 x 500 mm, en bois
203216		roues à bandage pneumatique, bandage air, force 225 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203724		roues à bandage pneumatique, pour chariot à plateaux, bandage air, force 150 kg, diamètre 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

		piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris