

Rollcart remorque industrielle

force 3 t, plateau longueur x largeur 3000 x 1500 mm, plateforme en sérigraphie avec surface antidérapante, imperméable, essieu pivotant simple, cadre avec laquage en RAL2004 orangé pur, 4 roues, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 203350



Rollcart Remorque industrielle

Force 3000 kg

remorque industrielle





- force 3 t
- plateau longueur x largeur 3000 x 1500 mm
- hauteur de charge 530 mm
- plateforme en sérigraphie avec surface antidérapante, imperméable
- essieu pivotant simple
- timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute
- cadre avec laquage en RAL2004 orangé pur
- 4 roues
- avec bandage caoutchouc plein
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| appareil de manutention | remorque | surface de plateforme | antidérapant |
| type de remorque | remorque industrielle | exécution de plateforme | imperméable |
| matériau | acier | nombre/type de roulettes | 4 roues |

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| charge | 3 t | pneumatique | caoutchouc plein |
| hauteur de charge | 530 mm | Ø de roue | 400 mm |
| longueur de plateau | 3000 mm | roulement | roulement à billes de précision |
| largeur de plateau | 1500 mm | largeur de roue | 75 mm |
| rehausses | aucune | surface | laqué |
| direction | essieu pivotant simple | couleur | orangé pur // RAL2004 |
| timon | timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute | garantie | 5 années |
| matériau de plateforme | panneau de contreplaqué en résine phénolique | Poids | 390 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149422 |  | palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, levée standard longueur 3 m, nombre de brins 1 |
| 210710 |  | transpalette élévateur hydraulique, force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 82 x 80 mm |
| 529663 |  | protège-câbles, Pour vitesses < 10 km/h, élément de base, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm |
| 670524 |  | sangle d'arrimage, sangle d'arrimage en une partie, avec levier à rochet autobloquant, force traction 5 t , longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange |