

RAU

chariot à outils

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 795 x 770 x 650 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni, force 450 kg, exécution du châssis 4 roul., équipement : 3 tiroirs, 1 pochette pour documents, 1 barre de poussée, verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes f



RAU.



Numéro d'article: 231048



chariot à outils





- hauteur x largeur x profondeur 795 x 770 x 650 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 450 kg
- exécution du châssis 4 roul.
- équipement : 3 tiroirs, 1 pochette pour documents, 1 barre de poussée
- hauteur des tiroirs 3x180 mm
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 75 kg

- tiroirs avec rails télescopiques à roulement à billes et retour automatique, extension 100 %
- avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente
- avec champ d'inscription
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE sur jante polypropylène
- roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré monté
- 5 années de garantie






Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|---|
| type de meuble | table | poignée | poignée barre sur toute la largeur |
| type de table | éta bli | champ d'inscription | oui |
| Exécution du bâti | 4 roul. | matériau de plaque | bois de hêtre massif |
| forme de châssis | piè tement 4 pieds | surface de plaque | avec huilage verni |
| hauteur | 795 mm | matériau de châssis | acier |
| largeur | 770 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| profondeur | 650 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| épaisseur de panneau | 25 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| charge | 450 kg | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 |
| hauteur réglable | non | système de fermeture | serrure cylindrique à goupilles |
| équipement établi | 3 tiroirs, 1 pochette pour documents, 1 barre de poussée | roulant | oui |
| nombre de tiroirs | 3 pièce | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| nombre x hauteur tiroirs | 3x180 mm | pneumatique | TPE |
| largeur utile du tiroir | 680 mm | matériau de jante | polypropylène |
| profondeur utile du tiroir | 560 mm | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| hauteur utile de tiroir (détaill) | hauteur frontale - 15 mm | Ø de roue | 125 mm |
| capacité de charge de tiroir | 75 kg | livraison | livré monté |
| extension tiroir | 100 % | garantie | 5 années |
| glissière tiroir | rails télescopiques à roulement à billes et retour automatique | Poids | 80 kg |
| verrouillable | oui | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 231167 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 180 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 680 x 560 mm |
| 231170 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 3 séparateurs longitudinaux + 16 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 180 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 680 x 560 mm |
| 231173 |  | Kit de compartimentage, avec 24 compartiments, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 680 x 560 mm, en noir |
| 231174 |  | tapis de sol anti-dérapage pour établi, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 60 - 360 mm, hauteur 2 mm, en noir |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 158965 |  | balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g |
| 184197 |  | Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm, En caoutchouc avec surface à picots coloris noir |
| 195726 |  | étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 217101 |  | cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation |
| 530330 |  | tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes |