

chariot à pneus

force 120 kg, Ø plateau 650 mm, hauteur de charge 130 mm, châssis en noir, avec 5 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 272258

chariot à pneus

- force 120 kg
- Ø plateau 650 mm
- hauteur de charge 130 mm
- châssis en noir
- avec 5 roulettes pivotantes
- Ø de roue 50 mm
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	5 roulettes pivotantes
type de rouleur	chariot à pneus	Ø de roue	50 mm
charge	120 kg	couleur	noir
hauteur de charge	130 mm	garantie	5 années
diamètre de plateau	650 mm	Poids	2,5 kg
barre directrice	non		

Cela s'adapte aussi ...

119731



nettoyant de traces de pneus et d'abrasion, pour autolaveuses, jerrycan avec capacité 10 l, alcalin, valeur pH 13,3

141876		manomètre, plage de mesure 0 - 12 bar, affichage analogique
222037		chariot à pneus, force 120 kg, Ø plateau 630 mm, hauteur de charge 110 mm, capacité 8 x pneus/4 x roues complètes, plateforme avec coupelle de réception, châssis en bleu, 4 roulettes pivotantes, 1 roulette pivotante à frein
224088		panneau, hauteur x largeur 20 x 60 mm, face arrière magnétique, en film plastique en jaune
224836		revêtement antidérapant, en PET en jaune/noir, antidérapant, bande longueur x largeur 25 m x 50 mm, fonction anti-dérapante R11 DIN 51130
234043		KS Tools Rampe pour voitures avec largeur de pneu de 225 mm, par paire
241025		Gonfleur de pneus KW avec manomètre analogique
249127		GEDORE R19201000 Profondeur de profil de pneu en laiton
249645		GEDORE R94420021 Pied à coulisse numérique 153 mm mm/pouce