

KLW Lutz éta

hauteur x largeur x profondeur 750 - 1050 x 1500 x 800 mm, plateau de table en multiplex, force 350 kg, réglage en hauteur via manivelle, piètement 4 pieds, équipement : 1 tiroir, châssis avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 504623



KLW Lutz Éta

éta

- hauteur x largeur x profondeur 750 - 1050 x 1500 x 800 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 45 mm
- force 350 kg
- réglage en hauteur via manivelle
- piètement 4 pieds
- équipement : 1 tiroir
- hauteur des tiroirs 1x150 mm
- force par tiroir 100 kg
- extension de tiroir 90 %
- structure en acier
- châssis avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- 5 années de garantie











Détails techniques

type de meuble table

nombre x hauteur tiroirs 1x150 mm

type de table	établi	hauteur frontale 150 mm	1 pièce
forme de châssis	piètement 4 pieds	capacité de charge de tiroir	100 kg
hauteur	750-1050 mm	extension tiroir	90 %
largeur	1500 mm	matériau de plaque	multiplex
profondeur	800 mm	couleur de la plaque	hêtre
épaisseur de panneau	45 mm	matériau de châssis	acier
charge	350 kg	surface de châssis	thermolaqué
hauteur réglable	oui	surface de face avant	thermolaqué
réglage en hauteur via	manivelle	roulant	non
conducteur d'électricité	non	garantie	5 années
équipement établi	1 tiroir	Poids	115 kg
nombre de tiroirs	1 pièce		

Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair