

# Feuille de données du produit



Article N°: 4615 Chariot Cantilever

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur. 1 face avec 12 barres de portée. Longueur utile : 600 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par étage : 80 kg.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	1600
Largeur de surface utile (mm)	800
Longueur totale (mm)	1800
Largeur totale (mm)	800
Hauteur totale (mm)	1807
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	einseitig
Poids (kg)	72
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976046150