

## Edelstahltiefkühlschrank TKU 1453

Umluft Edelstahl-Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit Screen-Touch Steuerung und großer digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine seitliche große LED-Innenbeleuchtung um den Innerraum großzügig auszuleuchten. Eine energiesparende 80 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung tragen zu einer weiteren Energieoptimierung bei. Hochwertiger Innenraum aus CNS (AISI 304) mit tiefgezogenen vorgeformten seitlichen Auflageschienen und mittig mit Auflageschienen zum einhaken zur Einbringung von maximal 48 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 6 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rundfüße (95 bis 115 mm) aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 60521031  
GTIN: 4059395035780



### Produktvorteile:

- Elektronische Touch-Screen Steuerung
- Große digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer
- Große LED Beleuchtung seitlich angebracht
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Seitlich vorgeformte Auflageschienen und mittig mit Auflageschienen für Rasterleiste zum Einhängen für maximal 48 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 80 mm Energiesparisolierung
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl (95 bis 115 mm)

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	TKU 1453- 19086595
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1358 mm
<b>Tiefe</b>	856 mm
<b>Höhe</b>	2119 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-18 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C

Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	GN 2/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl 201, dreiseitig
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,750 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	240 kg
Serienzubehör	6 Roste GN 2/1
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	80 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	1332 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	962 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	4482 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A+++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	72,00
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	1436784
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

Rost GN 2/1 rilsaniert  
Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

---

Fußpedalsatz für KU/TKU 1452  
Fußpedalsatz

Artikel-Nr.: 825431

---

Auflageschiene einzeln mittig für KU 1452  
Auflageschiene einzeln mittig für KU 1452 564mm lang

GTIN: 4059395012491

Artikel-Nr.: 825463

---

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)