

Edelstahltiefkühlschrank TKU 1453

Umluft Edelstahl-Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit Screen-Touch Steuerung und großer digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine seitliche große LED-Innenbeleuchtung um den Innneraum großzügig auszuleuchten. Eine energiesparende 80 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung tragen zu einer weiteren Energieoptimierung bei. Hochwertiger Innenraum aus CNS (AISI 304) mit tiefgezogenen vorgeformten seitlichen Auflagenschienen und mittig mit Auflageschienen zum einhaken zur Einbringung von maximal 48 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 6 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschrankes verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rundfüße (95 bis 115 mm) aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 60521031 GTIN: 4059395035780





Produktvorteile:

- Elektronische Touch-Screen Steuerung
- Große digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer
- · Große LED Beleuchtung seitlich angebracht
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Seitlich vorgeformte Auflageschienen und mittig mit Auflageschienen für Rasterleiste zum Einhaken für maximal 48 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 80 mm Energiesparisolierung
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl (95 bis 115 mm)

Technische Daten:

Geräteart Tiefkühlschrank

Preisgruppe C

Herstellerkennung TKU 1453- 19086595

Abmessungen außen:

 Breite
 1358 mm

 Tiefe
 856 mm

 Höhe
 2119 mm

 Aufstellart
 Standgerät

Öffnungssystem Volltür
Temperaturbereich von -18 °C
Temperaturbereich bis -22 °C

Anzahl der Türen 2 Kapazität der Türen GN 2/1 Türanschlag Links/Rechts Bestückung GN 2/1 Innenbeleuchtung Ja

Edelstahl 201, dreiseitig Aussenmaterial

Innenmaterial **CNS Anschlusswert Elektro** 0,750 kW **Spannung** 230 Volt **Bruttogewicht** 240 kg Serienzubehör 6 Roste GN 2/1

SWS Ja

Kühlung Umluft Tauwasserverdunstung Ja

Automatisch **Abtauung** Wandstärke Isolierung 80 mm

R 290 (Propan)/GWP 3 Kältemittel

Kältemittelmenge 150 g

Energiedaten

1332 I Bruttoinhalt Nutzinhalt Tiefkühlung 962 I

Kategorie Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

Energieverbrauch im Jahr 4482 kWh


Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G Energieeffizienzindex EEI 72,00

5 (+40 °C UT und 40 % RF) Klimaklasse

EPREL Registrierungsnummer 1436784 **EU-Label Verordnung** 2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten









Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 Rilsaniert Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Fußpedalsatz für KU/TKU 1452

Fußpedalsatz

Artikel-Nr.: 825431

Auflageschiene einzeln mittig für KU 1452

Auflageschiene einzeln mittig für KU 1452 564mm lang

GTIN: 4059395012491

Artikel-Nr.: 825463

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de