

Artikelnummer: 39148

Kurzbeschreibung: Materialcontainer Mod. 1540, verzinkt, zerlegt, ohne Boden

Langbeschreibung: Materialcontainer MC 1540 versch. Ausführungen: Diese Materialcontainer sind ein durchdachtes System für Lagerräume von 2 qm bis 32 qm und auf allen Ebenen, festen und waagerechten Flächen einfach zu montieren. Sie sind vielseitig einsetzbar und mittels einer umfangreichen Palette an Zubehörteilen Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen anpassbar. Ordnung halten leicht gemacht alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug eingehängt oder eingesteckt mit Holzfußboden, geeignet für Standbelastung von 500 kg/qm bei verteilter Last kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz optionale Außenwandlackierung in folgenden Farben: RAL 1003 (Signalgelb), RAL 3000 (Feuerrot), RAL 5010 (Enzianblau), RAL 6010 (Grasgrün), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 9002 (Grauweiß), weitere Farbtöne, Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage lieferbar! Höhe aller Ausführungen außen: 2150 mm innen 2000 mm mit Fußboden innen 2080 mm ohne Fußboden NEU! Die Vliesbeschichtung* an der Dachunterseite bindet weitestgehend entstehendes Schweißwasser (siehe Zubehör). * Nicht kombinierbar mit Lichtbändern. Endmontage der vormontierten Einheiten mit LKW Bordkran auf Anfrage abladen bauseits durch einen geeigneten Kran oder Stapler des Empfängers.

