




Acer Aspire 3

(A315-56-5119)



- Prozessor: Intel® Core™ i5-1035G1
- Display: 15,6" Full-HD (matt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM
- Massenspeicher: 256 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Windows 10 Home im S Modus (64 Bit)





Acer A315-56-5119

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Serie	Acer Aspire 3
Modellbezeichnung	A315-56-5119
Artikelnummer	NX.HS5EV.00A
EAN	4710180802849
Kurzbeschreibung	15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i5-1035G1 / 8 GB DDR4 RAM / 256 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Windows 10 Home im S Modus / Schwarz

Betriebssystem

Betriebssystem	Windows 10 Home im S Modus (64 Bit)
----------------	-------------------------------------

Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Schwarz
Serviceklappe	-
Abmessungen	363,4 x 247,5 x 19,95 mm (B x T x H)
Gewicht	1,9 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

Display

Displaygröße	15,6 Zoll (39,62 cm)
Display-Typ	Acer ComfyView™ Full HD Display mit LED-Backlight (matt)
Display-Auflösung in Pixel	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor
Taktfrequenz	1,0 GHz (Bis zu 3,6 GHz Turbo-Boost)
Cache	6 MB
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 8
Chipsatz	Integrated SOC

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1x 4 GB DDR4 RAM (onboard), 1x 4 GB DDR4 RAM
Maximaler Arbeitsspeicher	16 GB DDR4 RAM (1x 8 GB soDIMM) + Onboard-RAM
Massenspeicher	256 GB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD)
Optisches Laufwerk	-

Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

Verbindungen

LAN	10/100/1000 LAN, Wake-on-LAN ready
Wireless LAN	802.11 ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	- / -
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 4.0
NFC	-

IO Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.1	-
USB 3.0	1x
USB 2.0	2x
Ethernet (RJ-45)	1x
Kartenleser	-
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)
Docking Anschluss	-

**Eingabe**

Tastatur	Acer FineTip Tastatur mit Numpad (103-/104-/107-Tasten)
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad (Microsoft Precision Touchpad Certification)

Sicherheit

Fingerprintsensor	-
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	-

Audio und Video

Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	HD Webcam

Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (2 Zellen / 4800 mAh / 36,7 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 8,5 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil
Akku fest verbaut	Ja

Software

Office	Microsoft Office 2019 Verknüpfung (Download-Link für 30 Tage Testversion)
Sonstige Software	Acer Care Center, Acer Portal

Logistik

Menge pro Layer	26
Menge pro Europalette	78
Menge pro Tower	156
Menge pro Container	1.716
Kartonmaße / -gewicht	498 x 65 x 310 mm (B x T x H) / 2,48 Kg

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2019 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.