

## Produktinformation

**01 06 160**

### Kombizange

Chrom-Vanadin

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Für härteste Beanspruchung
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Besonders verschleißfeste Greifbacken, Härte der Greifbacken ca. 53 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	01 06 160
EAN	4003773040729
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	220 g
Abmessungen	160 x 55 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 1,5 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 10,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0 mm <sup>2</sup>
VDE-geprüft	ja

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*