

Broszura informacyjna

86 06 250

Szczypce-klucz

Szczypce i klucz w jednym narzędziu

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Zastępuje wieloczęściowy zestaw kluczy metrycznych i calowych
- Gładkie szczęki do instalacji elementów armatury o powierzchniach podatnych na uszkodzenia - pozwalają na bezpośredni montaż elementów chromowanych!
- Praktyczna podziałka: laserowo grawerowana podziałka (metryczna i calowa) umożliwia wstępne ustawienie rozmiaru klucza
- Idealne do chwytania, trzymania, zaciskania i zaginania różnych przedmiotów
- Szczęki umożliwiają chwyt całą powierzchnią bez luzów, dzięki czemu nie następuje uszkodzenie krawędzi elementów armatury
- Bez ryzyka niezamierzonego przesunięcia się szczęk i zmiany ustawienia szerokości rozwarcia
- Równoległe szczęki pozwalają na bezstopniowe zaciskanie przedmiotów o dowolnych rozmiarach w podanym zakresie pracy
- Rozstaw szczęk pozwala na szybkie dokręcanie lub odkręcanie elementów złącznych w sposób zbliżony do tradycyjnego klucza z grzechotką
- Wysoka siła zacisku dzięki 10-krotnemu zwiększeniu siły ręki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	86 06 250
EAN	4003773082408
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	525 g
Wymiary	250 x 75 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Pozycja regulacji	19
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	Ø 2 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	52 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

