

## Termékinformációk

# 88 02 250

### KNIPEX Alligator®

Vízszivattyú fogó

DIN ISO 8976



- Karcsú, kétszínű többkomponensű markolatborításokkal, gallér nélkül a legjobb kezelhetőség és egyszerű szállítás érdekében
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Robusztus konstrukció, szennyeződéssel szemben érzéketlen, kültéri munkára különösen alkalmas
- Szorítóvédelem megátalja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

#### Altalános



Cikkszám	88 02 250
EAN	4003773019282
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	karcsú, többkomponensű burkolattal
Súly	347 g
Méret	250 x 50 x 18 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

#### Műszaki jellemzők

beállító helyzet	9
Hüvelyk kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	46 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 50 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





Önműködő szorítás csöveknél és anyáknál: nincs megcsúszás a munkadarabon; a teljes működőtérő a munkadarabok forgatására használható; nem szükséges erősen összenyomni a fogószárat, így kisebb erőfelfejtés kell

