

## Productinformatie

# 98 00 1/4"

- Bek 15° gebogen
- Gereedschap geheel verchromd
- Chroom-vanadium-staal, gesmeed, oliegehard

## Steeksleutel

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

### Algemeen

Artikel-nr.	98 00 1/4"
EAN	4003773019886
gewicht	32 g
Afmetingen	17 x 7 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Sleutelwijdte S	1/4 inch
Lengte l max.	108 mm
Kop diam. a max.	4 mm
Kopbreedte b max.	20 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen