


Bauer opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume
210 l, hoogte x breedte x diepte 460
x 800 x 800 mm, van staal gelakt in
RAL3000 vuurrood

Artikelnummer: 104784



Bauer Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 210 l
- hoogte x breedte x diepte 460 x 800 x 800 mm
- zonder rooster
- van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
- steunvoet, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten









Technische details


opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	opvangbak	oppervlak	gelakt
opslagplaats	onderdak	kleur	vuurrood // RAL3000
capaciteit	1 x 200 liter vat	opvangbak uitrusting	geen
opvangvolume	210 l	onderbouw	steunvoet
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	460 mm	verrijdbaar	nee
breedte	800 mm	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
diepte	800 mm	gewicht	43 kg

Gerelateerde Producten

522632		vatenbok, voor 1 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 355 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522633		vatenbok, voor 2 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 755 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522634		vatenbok, voor 3 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 1155 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522635		vatenbok, voor 1 x 200 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 540 x 775 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen

504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm