

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 60 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 80 x 30 mm, naaf met glijlager, centrale rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm

Artikelnummer: 139528



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 60 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 80 x 30 mm
- naaf met glijlager
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 32 mm

### Technische details

|                   |                         |                 |              |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| transporttechniek | rollen                  | rem             | centrale rem |
| roltype           | transportapparaatwielen | draadvangkappen | nee          |
| bouwmodel         | zwenkwiel               | hoogte          | 108 mm       |
| draagvermogen     | 60 kg                   | wielbreedte     | 30 mm        |

|                      |                       |                     |                  |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| banden               | TPE                   | uitlading           | 32 mm            |
| diameter wiel        | 80 mm                 | loopvlak eigenschap | vloervriendelijk |
| materiaal velg       | kunststof             | lengte plaat        | 95 mm            |
| wiellager            | glijlager             | breedte plaat       | 80 mm            |
| bevestigingselement  | plaat                 | afstand schroefgat  | 80x60 mm         |
| elektrisch geleidend | nee                   | diameter schroefgat | 9 mm             |
| materiaal behuizing  | RVS                   | gewicht             | 0,55 kg          |
| zwenklager           | Kogelbaan, twee rijen |                     |                  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 400701 |  | Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen                     |
| 438985 |  | zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken   |