

TECALEMIT elektrovatpompset

voor diesel, stookolie, koelvloeistof met een maximale viscositeit van 20 mPas, maximale pompcapaciteit 30 liter per minuut, dompeldiepte 1600 mm, uitloop via slang

Artikelnummer: 141863



TECALEMIT Elektrische pomp


elektrovatpompset

- set bestaande uit: pomp, slang, automatisch tapventiel en debietmeter
- voor diesel, stookolie, koelvloeistof met een maximale viscositeit van 20 mPas
- maximale pompcapaciteit 30 liter per minuut
- dompeldiepte 1600 mm
- schroefdraad G2" buiten
- uitloop via slang
- aanzuigniveau met overloopbeveiliging, knikbeschermingsveer en thermische beveiliging
- stroomaansluiting 230 V, motor met 250 W
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- behuizing van kunststof

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	aansluiting	G2" buiten
vaten-/containerhandling	pomp	uitloop	slang
pomptype	elektrovatpompset	materiaal behuizing	kunststof
medium	diesel, stookolie, koelvloeistof	stroomaansluiting	230 V
max. viscositeit	20 mPas	motorvermogen	250 W
opslagbak	jerrycan, vat	uitvoering	Profi
bediening	elektrisch	ip beschermingsklasse	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
max. pompcapaciteit l/min	30 l/min	WEEE-registratienummer	DE82006647
dompeldiepte	1600 mm	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
pompset uitrusting	pomp, slang, automatisch tapventiel en debietmeter	merk volgens EAR-registers	TECALEMIT
veiligheidsuitrusting vat-/conta	aanzuigniveau met overloopbeveiliging, knikbeschermingsveer en thermische beveiliging	gewicht	5,9 kg

Gerelateerde Producten

160061		debietmeter, meetbereik 5 - 120 l/min, voor diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water met een maximale viscositeit van 0,8 mPas, aansluiting G1" buiten
--------	--	---

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm