

Kappes

Verrijdbare montage tafel

RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1730 x 500 x 500 mm, blad van multiplex, frame van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, 1 legbord, 1 lade, 1 sleufplaat

Artikelnummer: 143251

RasterPlan



KAPPES



Kappes Verrijdbaar werkstation RasterPlan®

Met sleufplaat

Kappes Verrijdbare montage tafel RasterPlan®





- hoogte x breedte x diepte 1730 x 500 x 500 mm
- blad van multiplex
- bladdikte 35 mm
- frame van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- met 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- opbouwelementen: 1 sleufplaat
- onderbouwelementen: 1 legbord, 1 lade

Technische details

meubeltype	tafel	materiaal plaat	multiplex
type tafel	montage tafel	dikte plaat	35 mm
hoogte	1730 mm	materiaal onderstel	staal

breedte	500 mm	oppervlak onderstel	kunststof coating
diepte	500 mm	kleur onderstel	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
in hoogte verstelbaar	nee	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
elektrisch geleidend	nee	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
tafel uitrusting	1 legbord, 1 lade, 1 sleufplaat	verrijdbaar	ja
legborden	1 stuks	gewicht	33,7 kg
laden aantal	1 stuks		

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood