

Rollcart boordwandwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 960 x 635 mm,
platform van hout, opbouw 4
zijschotten (stalen buizen), meerdere
wagens plaatsbesparend in elkaar
schuifbaar, onderstel in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden



Artikelnummer: 158025

Rollcart cash-and-carrywagen met leuning plaatsbesparend in elkaar schuifbaar

boordwandwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 960 x 635 mm
- laadhoogte 300 mm
- platform van hout
- opbouw 4 zijschotten (stalen buizen)
- balustrade omhoog klapbaar
- meerdere wagens plaatsbesparend in elkaar schuifbaar
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 960 x 1080 x 870 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	boordwandwagen	borgrand	nee

draagvermogen	400 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laadhoogte	300 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	960 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	635 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	hout	wiel-ø	200 mm
constructies	4 zijschotten (stalen buizen)	hoogte	960 mm
constructies functie	balustrade omhoog klapbaar	lengte	1080 mm
nestbaar	ja	breedte	870 mm
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
euronorm	nee	gewicht	40 kg

Gerelateerde Producten

158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar