

## VARIOfit etagewagen

draagvermogen 250 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, etage(s) van hout in beuken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 203204



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Etagewagen

### Draagvermogen 250 kg

etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- hoogte x lengte x breedte 1530 x 1060 x 600 mm
- etage(s) van hout in beuken
- etage(s) met afrolrand
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 160 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	etagewagen	etage-inrichting	recht
lengte laadvlak	850 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	500 mm	banden	TPE
hoogte	1530 mm	wiel-ø	160 mm
etages aantal	3 stuks	wiellager	kogellager
draagvermogen	250 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
materiaal etage(s)	hout	elektrisch geleidend	nee
kleur etage	beuken	in-/uitklapbaar	nee
etage(s) uitrusting	afrolrand	wielstand	rechthoekig
constructies	geen	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast	garantie	12 jaar
lengte	1060 mm	gewicht	48 kg
breedte	600 mm		

## Gerelateerde Producten

203078		beschermlijst voor platformwagens, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagens, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagens, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203087		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagens, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203210		legbord voor etagewagens, lengte x breedte 850 x 500 mm, van hout in decor beuken
203213		krat voor etagewagens, hoogte x lengte x breedte 60 x 850 x 500 mm, van hout
203216		wielen met luchtbanden, banden lucht, draagvermogen 225 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203724		wielen met luchtbanden, voor etagewagens, banden lucht, draagvermogen 150 kg, diameter 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs