

fetra chariot à pneus TYRE TROLLEY

force 120 kg, Ø plateau 630 mm,
hauteur de charge 110 mm,
capacité 8 x pneus/4 x roues
complètes, plateforme avec
coupelle de réception, châssis en
bleu, 4 roulettes pivotantes, 1
roulette pivotante à frein

Numéro d'article: 222037



fetra
Transportgeräte

10
YEARS
WARRANTY



fetra Chariot à pneus TYRE TROLLEY





chariot à pneus

- force 120 kg
- Ø plateau 630 mm
- hauteur de charge 110 mm
- capacité 8 x pneus/4 x roues complètes
- plateforme avec coupelle de réception
- châssis en bleu
- en polypropylène (renforcé de fibres de verre)
- 4 roulettes pivotantes, 1 roulette pivotante à frein
- Ø de roue 75 mm
- roues avec bandage TPE
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	non
type de rouleur	chariot à pneus	pneumatique	TPE
charge	120 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
norme européenne	non	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
hauteur de charge	110 mm	Diamètre de roue	75 mm
Diamètre du plateau	630 mm	couleur	bleu
capacité	8 x pneus/4 x roues complètes	garantie	10 années
équipement plateau	coupelle de réception	Poids	3,7 kg
matériau	polypropylène (renforcé de fibres de verre)		

Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique