

PROCITY verkeersspiegel

diameter 1200 mm, spiegel van RVS, UV- en weersbestendig, frame van pvc-schuimstof in rood/wit, reflecterend

Artikelnummer: 227748



PROCITY Verkeersspiegel

verkeersspiegel

- geschikt voor buiten
- diameter 1200 mm
- spiegel van RVS, UV- en weersbestendig
- frame van pvc-schuimstof in rood/wit, reflecterend
- voor montage tegen wand of paal
- uitgerust met houder
- 10 jaar garantie

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	kleur lijst	rood/wit
veiligheidsuitrusting	spiegel	diameter	1200 mm
spiegeltype	verkeersspiegel	spiegel uitrusting	houder
plaats van toepassing	buiten	spiegel uitvoering	UV- en weersbestendig
materiaal spiegel	RVS	bevestigingstype	wand-/paalmontage
materiaal frame	pvc-schuimstof	garantie	10 jaar

type oppervlakte reflecterend

gewicht 40 kg

Dit past ook bij ...

224520



verbindingshouder voor verkeersspiegel, lengte 1300 mm, van staal, vuurverzinkt

224521



buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt

224522



buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal vuurverzinkt met lak in RAL6005 mosgroen