

bac gerbable emboîtable

hauteur x longueur x largeur 176 x 324 x 238 mm, capacité 10 l, en polypropylène en jaune, parois plein, tablette plein

Mindestbestellmenge = 3 pièce

Numéro d'article: 227818



Bac gerbable emboîtable

Empilés les uns dans les autres jusqu'à 75% de gain de place

bac gerbable emboîtable

- hauteur x longueur x largeur 176 x 324 x 238 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 170 x 300 x 212 mm
- capacité 10 l
- capacité de gerbage 99 kg
- en polypropylène en jaune
- parois plein, tablette plein
- manutention facile avec poignées ouvertes
- emboîtable par rotation à 180°

Détails techniques

type de récipient	bac gerbable	recyclable	oui
norme européenne	non	gerbable	oui
capacité	10 l	gerbable avec rebord gerbage	
hauteur	176 mm	emboîtable	oui
hauteur intérieure	170 mm	pliable	non
longueur	324 mm	structure de cloison	plein
longueur intérieure	300 mm	soubassement	plein
largeur	238 mm	couvercle	en accessoires (non compris)

largeur intérieure	212 mm	résistance	produits chimiques et variations de température
charge	11 kg	dispositif de support	poignées ouvertes
capacité de gerbage	99 kg	couleur	jaune
matériau	polypropylène	Poids	0,3 kg

Accessoires

227836



couvercle indépendant, en polypropylène, pour bac gerbable, longueur x largeur 327 x 241 mm, en jaune