

KERN


tafelweegschaal

EHA 1000-1

platform van RVS, breedte x diepte
120 x 120 mm, weegbereik van 1 kg,
afleesbaarheid in 0,1 g stappen

Artikelnummer: 235908

KERN



KERN tafelweegschaal EHA 1000-1

- platform van RVS, breedte x diepte 120 x 120 mm
- weegbereik van 1 kg
- afleesbaarheid in 0,1 g stappen
- Met de functies ijken (CAL), aantal stuks, wisselen van weegeenheid
- uitgerust met display, 5 bedieningstoetsen
- spanningsvoorzorging via netkabel 110-240V

Technische details






type weegschaal	tafelweegschaal	spanningsvoorzorging	netkabel 110-240V
materiaal platform	RVS	weegschaal uitrusting	display, 5 bedieningstoetsen

platformbreedte	120 mm	telfunctie	ja
platformdiepte	120 mm	WEEE-registratienummer	DE80821200
weegbereik	1 kg	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5
afleesbaarheid	0,1 g	merk volgens EAR-registers	KERN
weegschaalfuncties	ijken (CAL), aantal stuks, wisselen van weegeenheid	gewicht	0,75 kg

Gerelateerde Producten

208524		netadapter 230V/50 Hz voor tafelweegschaal
--------	--	--

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw