

## Cascoo Roue encastrable



force 150 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à billes, diamètre 80 mm, jante en polyamide, jante avec pare-fils

Numéro d'article: 243384



### Roue encastrable

- force 150 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes
- diamètre 80 mm
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	150 kg	pare-fils	oui
pneumatique	élastique	Poids	0,29 kg
Ø de roue	80 mm		

