

Cascoo bokwiel

draagvermogen 75 kg, met massief rubber-banden, diameter 100 mm, naaf met rollager, velg van plaatstalen kappen, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243475



bokwiel

- draagvermogen 75 kg
- met massief rubber-banden
- diameter 100 mm
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- naaf met rollager
- velg van plaatstalen kappen
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	75 kg	draadvangkappen	nee
banden	massief rubber	naaflengte	40 mm
wiel-ø	100 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm
materiaal velg	staal	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

wiellager rollager

gewicht 0,6 kg