

C+P

wasgoedverdeelkast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 600 x 500 mm, vak breedte 300 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen

Artikelnummer: 260112

Classic+



wasgoedverdeelkast






- hoogte x breedte x diepte 1950 x 600 x 500 mm
- vak breedte 300 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- per vak 4 vaste legborden
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- Afsluitbaar met cilinderslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	garderobe-/vakkenkast	kleur onderbouw	lichtgrijs // RAL7035
vakken	2 stuks	kast uitrusting	4 vaste legborden
hoogte	1950 mm	legborden / schappen aantal	8 stuks
breedte	600 mm	legbord-/niveautype	legbord
diepte	500 mm	type deur	openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
breedte vak	300 mm	deuraanslag	rechts
onderbouw	sokkel	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
afsluitbaar	ja	openingshoek deur	110 °
sluitsysteem	cilinderslot	stabiliteit / versterking / vers	vouwen, steunen
materiaal	staal	opstelling	wand
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
hoogte onderbouw	100 mm	ventilatie	behuizing en front
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	deurdemping	ja
kleur voorkant	RDS 110 80 60 viridinegroen	norm	niveau B volgens DIN 4547- 2 Inbraakwerend
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	42,2 kg

Gerelateerde Producten

271455		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272037		openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272039		gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
272046		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal

272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272058		nivelleervoeten voor lockers met voeten of sokkel
272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272064		deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof