

VARIOfit platformwagen

draagvermogen 1000 kg, laadvlak
lengte x breedte 1225 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippervlak, opbouw 1
kopwand (open), onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
EasySTOP, wielen met massief
rubber-banden



Artikelnummer: 504775

VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Platformwagen

met duwbeugel

platformwagen

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1225 x 800 mm
- constructie van staal (gelast)
- platform van zeefdrukplaat met antislippervlak
- platform Waterdicht
- opbouw 1 kopwand (open)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wielen met massief rubber-banden
- 12 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | in-/uitklapbaar | nee |
| type wagen | platformwagen | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |

| | | | |
|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| draagvermogen | 1000 kg | banden | massief rubber |
| lengte laadvlak | 1225 mm | wiellager | kogellager |
| breedte laadvlak | 800 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| materiaal platform | zeefdrukplaat | wieluitrusting | zwenkwielen met EasySTOP |
| oppervlak platform | antislip | wiel-ø | 200 mm |
| platform uitvoering | Waterdicht | wielstand | rechthoekig |
| constructies | 1 kopwand (open) | oppervlak | m. poedercoating |
| nestbaar | nee | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| materiaal | staal | garantie | 12 jaar |
| materiaal verwerking | gelast | gewicht | 43 kg |
| euronorm | nee | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 203396 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |