

## Toyota pallethefwagen BT Lifter

draagvermogen 2300 kg, vorklengte 1000 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 60 x 175 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 75 x 85 mm

Artikelnummer: 523997



**TOYOTA**  
MATERIAL HANDLING

**5 YEARS WARRANTY**



## Toyota BT Lifter-handpompwagen BT Lifter

**Draagvermogen 2300 kg**

pallethefwagen

- draagvermogen 2300 kg
- met standaard hydraulica
- vorklengte 1000 mm
- draagbreedte 520 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 60 x 175 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 75 x 85 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in oranje
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 180 °
- regelbare daalinrichting
- lengte 1365 mm
- gewicht 65 kg



- 5 jaar garantie







## Technische details




hijswerktuig	hefwagen	diameter zwenkwielen	175 mm
hefwagentype	pallethefwagen	breedte zwenkwielen	60 mm
draagvermogen	2300 kg	lengte	1365 mm
lengte vork	1000 mm	stuuruitslag	180 °
draagbreedte	520 mm	heffunctie	standaard hydraulica
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	snelheffing	nee
bediening wielonderstel	handmatig	neerlaatfunctie	regelbare daalinrichting
hefhoogte (min.)	85 mm	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
hefhoogte (max.)	200 mm	materiaal	staal
materiaal zwenk-/vorkwielen	PU/PU	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	kleur vork	oranje
materiaal vorkwielen	polyurethaan	kleur dissel	zwart
vorkrol	tandem	garantie	5 jaar
diameter vorkwiel	85 mm	uitvoering	standaard
breedte vorkwiel	75 mm	gewicht	65 kg

## Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
524005		rem voor pallethefwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
524006		koelhuisuitvoering voor pallethefwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat

221381		<p>beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9</p>
227875		<p>lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood</p>
407817		<p>opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag</p>
626475		<p>Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten</p>