

## regalwerk magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x  
1285 x 526 mm, vaklast 250 kg, 6  
niveaus met houten vloer,  
opstelhoek recht, gebruik tweezijdig  
- flexibele opstelling vrijstaand in de  
ruimte mogelijk, staanders met  
corrosiebeschermende zinklaag

**Artikelnummer: 525317**



[REGALWERK]



## regalwerk Inhaakstelling van spaanplaat

### Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld




- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1285 x 526 mm
- veldlast 2000 kg
- vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 1285 x 500 mm
- 6 niveaus met houten vloer
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk


- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgesamonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	magazijnstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	houten vloer
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	oppervlak traversen	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2500 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers
breedte	1285 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
diepte	526 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	250 kg	levering	voorgesamonteerd
veldlast	2000 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	6 stuks	garantie	5 jaar
vakbreedte	1285 mm	gewicht	75,82 kg
vakdiepte	500 mm		

## Gerelateerde Producten

525313		magazijnstelling - aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 875 x 526 mm, vaklast 250 kg, 6 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
525315		magazijnstelling - aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1005 x 526 mm, vaklast 250 kg, 6 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
525319		magazijnstelling - aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1695 x 526 mm, vaklast 250 kg, 6 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag

525375		houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 1285 x 500 mm, dikte 16 mm, voor een vaklast van 250 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van hout in decor natuur
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
520053		hoekbescherming, vorm cirkel, lengte x diameter 1000 x 40 mm, van polyurethaan, in geel/zwart, zelfklevend
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten