

## stapelbak

hoogte x lengte x breedte 120 x 300 x 200 mm, inhoud 5 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten



Artikelnummer: 527525



## Industriële stapelbak



stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 120 x 300 x 200 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 118 x 269 x 169 mm
- inhoud 5 l
- draagvermogen 15 kg
- belasting 200 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in grijs
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met etikethouder
- met stapelrand veilig Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen



## Technische details

baktype	stapelbak	wandconstructie	gesloten
euronorm	ja	beletteringsveld	etikethouder
inhoud	5 l	vloerconstructie	gesloten
hoogte	120 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
lengte	300 mm	draagvermogen	15 kg
breedte	200 mm	last	200 kg
binnenhoogte	118 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
binnenlengte	269 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenbreedte	169 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +90 °C
stapelbaar	ja	geschikt voor rollenbanen	ja
stapelbaar door	stapelrand	draaginstallatie	draaggrepen
nestbaar	nee	kleur	grijs
vouwbaar	nee	gewicht	0,41 kg

## Gerelateerde Producten

527561		oplegdeksel, van polypropyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, in grijs
527571		scharnierdeksel, van polypropyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, in grijs

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag