

bacs gerbables emboîtables norme Europe

hauteur x longueur x largeur 350 x 600 x 400 mm, capacité 60 l, en polyéthylène en bleu, parois plein, tablette plein



Numéro d'article: 701106

Bac gerbable emboîtable norme Europe

bacs gerbables emboîtables norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 350 x 600 x 400 mm
- capacité 60 l
- en polyéthylène en bleu
- parois plein, tablette plein
- manutention facile avec poignées ouvertes
- emboîtable par rotation à 180°
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	60 l	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur	350 mm	convient pour aliments	oui
longueur	600 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
largeur	400 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
matériau	polyéthylène	résistance à la température	-40 °C à +60 °C

recyclable	oui	dispositif de support	poignées ouvertes
gerbable	oui	couleur	bleu
emboîtable	oui	Poids	2,5 kg
pliable	non		

Accessoires

701108



couvercle coiffant, en polyéthylène, pour bacs gerbables emboîtables norme Europe, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en bleu

Cela s'adapte aussi ...

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion