

**fetra**

## chariot à ranchers

**MULTIVARIO**

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, plateforme en bois, rehausse 4 ranches, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

Numéro d'article: 906937

## fetra Chariot à ranchers MULTIVARIO

**Force 600 kg**

chariot à ranchers

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur de charge 270 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 ranches
- les ranches sont insérés et fermement vissés
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

surface de châssis

finition peinture époxy

|                           |   |                          |   |
|---------------------------|---|--------------------------|---|
| type de chariot           | chariots à dossier                            | couleur                  | bleu brillant // RAL5007                    |
| type de chariot à dossier | chariot à ranchers                            | norme européenne         | non   |
| charge                    | 500 kg  | rabattable               | non   |
| hauteur de charge         | 270 mm  | bordure de sécurité      | non   |
| longueur de plateau       | 1000 mm                                       | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| largeur de plateau        | 700 mm  | pneumatique              | TPE   |
| matériau de plateforme    | bois  | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins            |
| rehausses                 | 4 ranches                                     | disposition des roues    | rectangulaire                               |
| hauteur rehausses         | 640 mm  | norme                    | EN 1757-3 (frein)                           |
| fonction rehausses        | les ranchers sont insérés et fermement vissés | garantie                 | 10 années                                   |
| emboîtable                | non   | Poids                    | 32 kg                                       |
| matériau de châssis       | acier   |                          |   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 119194 |    | roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal                   |
| 119604 |    | plateau pour chariot de manutention, en contreplaqué, pour plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, étanches et antidérapants, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal    |
| 147905 |   | roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal  |
| 158760 |  | Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 158814 |  | Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 158816 |  | support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm  |